



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

INDIUM FP-500 ФЛЮС-АППЛИКАТОР С ФЛЮСОМ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ ОТМЫВКИ



Введение

Флюс-аппликатор FP-500 очень удобный и простой в обращении инструмент, что позволяет с высокой точностью наносить флюс в места пайки. Он имеет подпружиненный носик, что позволяет монтажнику путем изменения давления на носик аппликатора легко регулировать наносимое количество флюса.

Отличительные особенности

- Демонстрирует высокое удобство и легкость в обращении.
- Подходит для бессвинцовой и свинцовой технологий.
- Исключает нанесение избыточного количества флюса.
- Позволяет избежать потеков флюса при работе.
- Позволяет удалять остатки флюса водой.
- Обеспечивает экономный расход флюса.
- Позволяет не удалять остатки флюса в большинстве случаев.
- Не содержит галогенов.

Рекомендации по применению

Возьмите аппликатор в руку и поместите его носик на место, куда должен быть нанесен флюс. Надавите на носик флюс-аппликатора и подождите, пока потечет флюс. При снятии давления с носика подача флюса прекратится.

Упаковка

Объем аппликатора - 10 граммов жидкого флюса.

Условия хранения

Флюс FP-500 имеет низкую точку вспышки. Его рекомендуется хранить и использовать в сухом, хорошо проветриваемом месте в недоступности от источников искр и открытого огня. При хранении необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей и воздействия высоких температур

Техническая поддержка

Компания ООО «Остек-Интегра» оказывает всестороннюю техническую помощь пользователям их материалов. Обратившись к нам, вы получите максимально оперативный ответ квалифицированного специалиста.

Табл.1 Характеристики Indium FP-500

	FP-500
Цвет	Янтарный
Относительная плотность (г/см ³ при 25°C)	0,812
Температура вспышки (°C ТСС)	12
Точка кипения (°C)	83
Кислотное число	29,5
Содержание твердых частиц	11,4
Класс флюса по J-STD-004C	ROL0



ООО «Остек-Интегра»

121467, Российская Федерация
г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 2
тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42
info@ostec-group.ru, materials@ostec-group.ru
www.ostec-group.ru, www.ostec-materials.ru

Indium FP-500 Флюс-аппликатор с флюсом, не требующим отмычки